

Adaptör
AD-3/4NPT-G3/4-I
Ürün numarası: 546551

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	19.05 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	32 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	60 Nm
Ürün ağırlığı	98.13 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış 3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik