



# Regülatör plakası VABF-S1-1-R2C2-C-6

Ürün numarası: 546821

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Yapı genişliği                        | 42 mm  |
| Standarda dayalı                      | ISO 5599-1   |
| Montaj konumu                         | herhangi bir   |
| Pnömatik dikey sıralama               | 2 için basınç regülatörü                                   |
| Regülatör işlevi                      | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile          |
| Manometre ekleme                      | mümkün   |
| Basınç kontrol aralığı                | 0.1 MPa...0.6 MPa<br>1 bar...6 bar<br>14.5 psi...87 psi    |
| Giriş basıncı 1                       | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava             |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)             |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 0 - korozyona maruziyet yok                                |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Koruma türü                           | IP65<br>NEMA 4   |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...50 °C  |
| Ürün ağırlığı                         | 640 g  |
| Dikey sıralama montaj türü            | manifold alt tabanına<br>tekli bağlantı plakasına          |
| Manometre bağlantısı                  | tutma klipsi ile   |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu  |
| Kontrol paneli malzemesi              | PA   |
| Regülatör gövdesi malzemesi           | Alüminyum pres döküm                                       |