


Giriş modülü CP-E32-M8-EL

Ürün numarası: 546921
Üretimden kalkacak ürün

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
LED göstergeler	- 2 Modül diyagnostikleri - 32 Kanal durumu
Koruma (kısa devre)	Dahili elektronik sigorta
DC çalışma gerilimi, yük gerilimi	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Giriş debounce süresi	3 ms (0.5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Modül başına maks. bileşke akım	1,4 A
Girişlerin max. sayısı	32
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Geriy kalan dalgalanma, yük gerilimi	4 Vss
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: ≤ 6 V Sinyal 1: ≥ 8.6 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Girişlerin karakteristikleri	IEC1131-T2
Giriş devre lojiji	PNP (pozitif anahtarlama)
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli H-raylı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş