

Giriş modülü CP-E16-M12-EL

Ürün numarası: 546923

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile şapka raylı isteğe bağlı olarak:
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kapak malzemesi	PA takviyeli
LED göstergeler	16 Kanal durumu 2 modül diagnostiği 4 grup diagnostiği
Maksimum giriş sayısı	16
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi	24 V
Yük gerilimi artakalan dalgalanma	4 Vs
Karakteristik eğri girişler	IEC1131-T2
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: ≤ 6 V Sinyal 1: ≥ 8,6 V
Anahtarlama mantığı girişler	PNP (pozitif anahtarlama)
Giriş geri dönme süresi	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. toplam akım	0.7 A
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır

Özellik	Değer
Koruma (kısa devre)	grup başına dahili elektronik emniyet