

Çıkış modülü CP-A08-M12-EL-Z

Ürün numarası: 546924

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile şapka raylı isteğe bağlı olarak:
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMC
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Kapak malzemesi	PA takviyeli
LED göstergeler	3 modül diagnostiği 8 kanallı diagnostik 8 kanal durumu
Maksimum çıkış sayısı	8
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi	24 V
Yük gerilimine ilişkin not	yük voltajı bağlantısı ile (24VDC)
Yük gerilimi artakalan dalgalanma	4 Vs
Çıkışların karakteristik eğrisi	IEC1131-T2
Anahtarlama mantığı çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. toplam akım	4 A
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Koruma (kısa devre)	grup başına dahili elektronik emniyet