


Vakum filtresi
VAF-DB-1/4
Ürün numarası: 547261

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	dikey
Filtre hassasiyeti	80 µm
Çalışma basıncı	-0.95 bar...0 bar
Çalışma basıncına ilişkin not	Sadece açık vakum sistemlerinde kullanım
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Maks. sıkma torku	8.7 Nm
Ürün ağırlığı	71 g
Montaj türü	Hat kurulumu duvar/yüzey tutucu ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Vakum portu	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PP takviyeli
Kabuk malzemesi	PA
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	7 bar