

Adaptör NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Ürün numarası: 547432

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	vidalanabilir
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu M12x1 Soket
Kablo uzunluğu	0.3 m
Kablo yapısı	4 x 0,34 mm ²
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PUR
Gövde malzemesi	ABS
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı