

Vakum jeneratörü kartuşu VN-10-H

Ürün numarası: 547697

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.95 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	Standart yüksek negatif basınç
Çalışma basıncı	1 bar...8 bar
Maks. vakum için çalışma basıncı	3.5 bar
Maks. vakum	93 %
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	21.8 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	1.02 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1.65 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım