


L-baęlantı rakoru NPFB-L-2M5-F

Ürün numarası: 547715

FESTO

Borularla baęlantı için.

R ve G dişli pabuç kullanırken, diş mühürleme bantı veya sıvı sızdırmazlık maddesi tavsiye edilir. G dişli pabucu mühürlemek için yumuşak alüminyum AL 99.5 eksenel sızdırmazlık halkası da kullanılabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Dişli montaj için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Tank büyüklüęü	10
Çalıřma basıncı	-0,95 ... 40 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 150 °C
Ürün aęırlıęı	31 g
Pnömatik baęlantı 1	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun