


Çabuk Egzost Valfi VBQF-U-G14-Q8

Ürün numarası: 548002

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzoz
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	QS-8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Montaj türü	vidalanabilir
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	2500 l/dak
Hava verme standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi)	800 l/dak
Çalışma basıncı	0.5 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm Çinko pres döküm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Nominal genişlik	7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ses basınç seviyesi	75 dB(A)
Ürün ağırlığı	232 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR