


Darbe emici
DYSC-5-5-Y1F
Ürün numarası: 548011

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	5
Strok	5 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	2 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	5 mm
Maks. durdurma kuvveti	200 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	1 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	8000 j
Maks. artık enerji	0.01 j
Geri getirme kuvveti	0.9 N
Min. itme kuvveti	7.5 N
Ürün ağırlığı	9 g
Kütle aralığı	1.5 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik