


Darbe Emici
DYSW-4-6-Y1F
Ürün numarası: 548070

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Strok	6 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	2 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	6 mm
Maks. durdurma kuvveti	100 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.8 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	7000 j
Maks. artık enerji	0.006 j
Geri getirme kuvveti	0.7 N
Min. itme kuvveti	6.5 N
Ürün ağırlığı	6 g
Kütle aralığı	1.2 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik