


Darbe emici DYSW-10-17-Y1F

Ürün numarası: 548074

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Strok	17 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	17 mm
Maks. durdurma kuvveti	700 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	8 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	30000 j
Maks. artık enerji	0.03 j
Geri getirme kuvveti	3.5 N
Min. itme kuvveti	25 N
Ürün ağırlığı	67 g
Kütle aralığı	20 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik