

Darbe Emici
DYEF-M12-Y1F
Ürün numarası: 548375

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M12
Strok	4.2 mm
Sönümleme	metalik sabit durdurmalı esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.8 m/sn
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	4.2 mm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.12 j
Ürün ağırlığı	39.6 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik