


Yuvarlak silindir DSNU-1 1/4"- -PPV

Ürün numarası: 548496
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

DIN ISO 6431 bazlı, son konumlarda ayarlanabilir yastıklama halkaları, çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya deęil. İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

Temsili örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Strok	0,04 ... 20 "
Piston çapı	1 1/4"
Piston kolu dięi	3/8-24 UNF-2A
Standarda dayalı	ISO 6431
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Piston kolu ucu	Erkek dię
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	No
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklıęı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,295 ft-lbf
Yastıklama boyu	0,55 "
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde teorik kuvvet, dönüş	83 lbf
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde teorik kuvvet, ileri akış	96,5 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	4,268 oz
10 mm strok başına gelen ek aęırlık	0,317 oz
Baęlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik baęlantı	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, silindir borusu	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik