


Kapak
CPX-M-AK-C
Ürün numarası: 548753

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	30 mm
Yükseklik	58 mm
Uzunluk	22 mm
Ruhsat	UL94 V0
Ürün ağırlığı	54 g
Koruma türü	IP65 IP67 monte edilmiş durumda IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Bağıl nem	% 5 - 90 yoğuşmayan