

# Sonlandırma kontrolörü CPX-CMPX-C-1-H1

Ürün numarası: 548931

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	50mm x 107mm x 55mm
Diagnoz	Modül odaklı diagnostik yerel 7 segmentli gösterge aracılığıyla
Maks. modül sayısı	10
Gösterge	Yedi segmentli ekran
Kontrol elemanları	3 buton
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Yük gerilim aralığı DC	20 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal yük gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	80 mA
İzin verilen yük akımı	2.5 A
DIN / IEC 68 Bölüm 2-29'ye göre sürekli şok direnci	şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Bağıl nem	% 5 - 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
DIN / IEC 68 Bölüm 2-6'ya göre osilasyon direnci	şiddet düzeyi 2'ye göre test edilmiştir
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	140 g
Hat başına eksenler	1
Eksen dizisi sayısı	1
Kontrol arayüzü elektrik bağlantısı	Soket M9 5 kutuplu
Kablo uzunluğu	30 m
Kontrol arayüzü	dijital Festo protokollü CAN veri yolu Entegre sonlandırma direnci
Gövde malzemesi	PA takviyeli