

Eksen kontrolörü CPX-CMAX-C1-1

Ürün numarası: 548932

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	50mm x 107mm x 55mm
İşletim türleri	Dizgi işletimi Direkt işletim
Diagnoz	Modül odaklı diagnostik yerel 7 segmentli gösterge aracılığıyla
Maks. modül sayısı	8
Regülatör işlevi	Kuvvet kontrolü
Gösterge	Yedi segmentli ekran
Durum göstergeleri	Güç yüklemesi Axix X gösterge/hata MC Eksen X Modül durumu
Koruma (kısa devre)	dahili elektronik sigorta çalışma voltajı dahili elektronik sigorta yük voltajı
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Yük gerilim aralığı DC	20 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal yük gerilimi DC	24 V
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Nominal çalışma geriliminde akım tüketimi	200 mA
İzin verilen yük akımı	2.5 A
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Bağıl nem	% 5 - 95 yoğuşmayan
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	240 g
Hat başına eksenler	1
Eksen dizisi sayısı	1
Maks. kablo uzunluğu	30 m
Kontrol arayüzü elektrik bağlantısı	Soket M9 5 kutuplu

Özellik	Değer
Kontrol arayüzü	dijital Festo protokollü CAN veri yolu Entegre sonlandırma direnci
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli