


Elektrik Bağlantı VABE-S6-1LF-C-A4-E

Ürün numarası: 549042

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Fieldbus arayüzü	M12x1, 4 kutuplu soket Soket M12x1, 4 kutuplu
Maks. valf bobini sayısı	4
Cihaz başına Slave sayısı	1
Maksimum çıkış sayısı	4
Maksimum giriş sayısı	4
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	850 g
Elektrik kontrolü	Fieldbus
Elektrik bağlantısı	CPX aracılığıyla
Adresleme aralığı	1 ... 31 (0) AS arayüz adresleme cihazı üzerinden ayar
Fieldbus arayüzü galvanik izolasyon	Optokuplör
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR PUR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm PA