

Kapak
VAEM-S6-C-S10-R5
Ürün numarası: 549049

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	10 çift bobinli valf için Tek bobinli valflerde 20
Maks. toplam akım	10 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	230 g
Elektrik bağlantısı sayısı	10
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu M12 Soket
Gövde malzemesi	PA