



Dağıtıcı bloğu MS6-FRM-FRZ

Ürün numarası: 549337

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Dağıtım Modülü |
| Çalışma basıncı | 0 bar...20 bar |
| Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2 | 14600 l/dak |
| Standart anma debisi çıkış aşağı doğru | 10400 l/dak 9850 l/dak |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 163 g |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |