



Basınç yükseltici DPA-40-D

Ürün numarası: 549396

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	40 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Çift pistonlu basınç yükseltici
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Çıkış basıncı 2	0.5 MPa...1.6 MPa 5 bar...16 bar 72.5 psi...232 psi
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Basınç kontrol aralığı	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Giriş basıncı 1	2.5 bar...8 bar 0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1500 g
Montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	M7
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu