



Basınç yükseltici DPA-100-10-A

Ürün numarası: 549401

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Piston çapı	100 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Çift pistonlu basınç yükseltici manyetik piston ile
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çıkış basıncı 2	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Çalışma basıncı	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Basınç kontrol aralığı	0.4 MPa...1 MPa 4 bar...10 bar 58 psi...145 psi
Giriş basıncı 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
Basınç kontrol aralığına ilişkin not	Regülatör yayı tamamen gerildiğinde maks. çıkış basıncı %40 değerinde aşılabilir.
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:3:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	13000 g
Montaj türü	dış dış ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu