

Sayıcı
CCES-P-C8-E
Ürün numarası: 549403

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Bataryalı elektrikli sayıcı
Geri alma türü	Manuel düğme veya elektrik sinyali
Gösterge	8 haneli
Maks. sayma frekansı	7.5 kHz
Maks. sayma frekansı sönümlmeli	30 Hz
Tahrik minimum pals süresi	15 ms
Sıfırlama minimum pals süresi	15 ms
üst eşik değeri DC	5 V...30 V
Güç kaynağı	Lityum batarya
alt eşik değeri DC	0.7 V
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Sayaç girişi ayarı	eğimli düşen kenar 30Hz
Sayaç girişi (input)	programlanabilir
Montaj türü	Ön panel montajı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PC