


Redüktör EMGA-80-P-G3-SST-87

Ürün numarası: 549432

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	80 mm
Flanş büyüklüğü motor	87 mm
Dönme boşluğu	0.12 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	3:1
Maks. tahrik devri	7000 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	85 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.77 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	136 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Torsiyonel rijitlik	6 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2100 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	80G
Redüktör tahrik arayüzü	87A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu