

**Bobin**  
**MH-2-24VDC-PA**  
Ürün numarası: 549906

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Min. çekme süresi	12 ms
Devreye girme süresi	100%
Güç faktörü cos {phi}	0.7
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 7,9 W
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 10%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Koruma türüne ilişkin not	cihaz prizi olmadan IP00
Ortam sıcaklığı	-20 °C...50 °C
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	2 Nm
Ürün ağırlığı	150 g
Elektrik bağlantısı	DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	kilit somunu ile
Bobin malzemesi	Duroplast Bakır Çelik
Sargı malzemesi	Bakır