

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu CPE14-PRS-3/8-6-NPT

Ürün numarası: 550083

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	20 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	6
Maks. basınç bölgesi sayısı	2
Patlama basıncı	5 MPa 50 bar 725 psi
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	23 °F...122 °F
Ortam sıcaklığı	23 °F...122 °F
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.9 ft-lbf
Ürün ağırlığı	20.4 oz
Manifold bloğu montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dış dış ile
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 3	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 5	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım