

# Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu CPE14-PRS-3/8-9-NPT

Ürün numarası: 550086

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                | Değer                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Izgara ölçüsü                          | 20 mm                                  |
| Montaj konumu                          | herhangi bir                           |
| Maks. valf yeri sayısı                 | 9                                      |
| Maks. basınç bölgesi sayısı            | 2                                      |
| Patlama basıncı                        | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Çalışma basıncı                        | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK            | 2 - orta derece korozyona maruziyet    |
| LABS uygunluğu                         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Akışkan sıcaklığı                      | 23 °F...122 °F                         |
| Ortam sıcaklığı                        | 23 °F...122 °F                         |
| Valf montajı için maksimum sıkma torku | 0.9 ft-lbf                             |
| Ürün ağırlığı                          | 29.5 oz                                |
| Manifold bloğu montaj türü             | geçiş deliği ile                       |
| Valf montaj türü                       | dış dış ile                            |
| Pnömatik bağlantı 1                    | 3/8 NPT                                |
| Pnömatik bağlantı 3                    | 3/8 NPT                                |
| Pnömatik bağlantı 5                    | 3/8 NPT                                |
| Malzeme hakkında not                   | RoHS uyumlu                            |
| Bağlantı rayı malzemesi                | Dövme alüminyum alaşım                 |