

Giriş modülü CPX-M-16DE-D

Ürün numarası: 550202

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	46 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	bağlantı blokuna bağlı olarak
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 16 kanal diagnostiği/kanal durumu
Diagnoz	Kanal başına kısa devre/aşırı yük
Parametrelendirme	Giriş geri dönme süresi Sinyal uzatma süresi Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip 34 mA
Giriş sayısı	16
Karakteristik eğri girişler	IEC1131-T2
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 0: ≤ 5 V Sinyal 1: ≥ 11 V
Anahtarlama mantığı girişler	PNP (pozitif anahtarlama)
Giriş geri dönme süresi	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. giriş toplam akım	1.8 A
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	nein
Koruma (kısa devre)	kanal çifti başına dahili elektronik sigorta ek emniyet sigortası