


Çıkış modülü CPX-8DA-H

Ürün numarası: 550204

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	(zincirleme bloku ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	48 g
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Koruma türü	bağlantı blokuna bağlı olarak
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet (monte edilmiş durumda)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli PC
LED göstergeler	1 toplu diagnostik 8 kanallı diagnostik 8 kanal durumu
Diagnoz	Kanal başına kısa devre/aşırı yük Çıkışlarda düşük voltaj
Çıkış sayısı	8
Parametrelendirme	Kanal başına Fail-safe Kanal başına güçler Kanal başına boş mod Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi	Tip 34 mA
Çıkışların karakteristik eğrisi	IEC1131-T2'ye göre
Anahtarlama mantığı çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. çıkış toplam akım	8.4 A
Kanal başına maks. akım beslemesi	2,1 A (50 W lamba yükü), kanal çifti başına
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	hayır
Kanal elektriksel izolasyonu - Dahili bus	Evet, bir ara tedarik kullanımı sırasında
Koruma (kısa devre)	kanal başına dahili elektronik sigorta ek emniyet sigortası