

# Kablolu Soket KMYZ-4-0,5-B-EX

Ürün numarası: 550324

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                             | Değer                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Denizcilik sınıflandırması          | bkz. sertifika                             |
| Montaj türü                         | merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerinde   |
| Montaj konumu                       | herhangi bir                               |
| Ürün ağırlığı                       | 12 g                                       |
| Elektrik bağlantısı                 | açılı soket<br>Kablo<br>kare tasarım MSZB  |
| Çalışma gerilimi aralığı DC         | 3 V...36 V                                 |
| Nominal çalışma gerilimi DC         | 24 V                                       |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi       | 1 A                                        |
| Aşırı gerilim direnci               | 900 V                                      |
| Koruyucu topraklama bağlantısı      | mevcut değil                               |
| Kablo uzunluğu                      | 0,5 m                                      |
| Kablo özelliği                      | Standart                                   |
| Kablo yapısı                        | 2 x 0,35 mm <sup>2</sup>                   |
| Koruma türü                         | IP40                                       |
| Ortam sıcaklığı                     | -10 °C...50 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)   | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK         | 1 - korozyona düşük maruziyet              |
| Kablo kılıfı malzemesi              | PVC                                        |
| Gövde malzemesi                     | PA                                         |
| Fiş kontakları malzemesi            | Bronz                                      |