

Kablolu soket KMYZ-4-5,0-B-EX

Ürün numarası: 550482

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Montaj türü	merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	62.5 g
Elektrik bağlantısı	açılı soket Kablo kare tasarım MSZB
Çalışma gerilimi aralığı DC	3 V...36 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	900 V
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo yapısı	2 x 0,35 mm ²
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Bronz