

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu CPE10-3/2-PRS-1/4-2

Ürün numarası: 550550

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	16 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	2
Maks. basınç bölgesi sayısı	2
Patlama basıncı	5 MPa 50 bar 725 psi
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	1.2 Nm
Ürün ağırlığı	128 g
Manifold bloğu montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dış dış ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım