


Motor flanşı
EAMF-A-64A/B-60G/H
Ürün numarası: 550987

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	236 g
Arayüz kodu motor ln	60G 60H
Kaplin yuvası arayüz kodu	64A 64B
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu