

Hortum PEN-16X2,5-BL

Ürün numarası: 551461

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	16 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	122 mm
İç çap	10.8 mm
Min. bükme yarıçapı	57.5 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-30 °C...60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.1029 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 16 mm olan soket bağlantısı için
Renk	mavi
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE