

# Hortum PEN-4X0,75-RT

Ürün numarası: 551474

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	4 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	20 mm
İç çap	2.7 mm
Min. bükme yarıçapı	10 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Ortam sıcaklığı	-30 °C...60 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.00643 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Renk	kırmızı
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PE