

Hortum PEN-10X1,5-GE

Ürün numarası: 551483

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|--|
| Dış çap | 10 mm |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı | 40 mm |
| İç çap | 7 mm |
| Min. bükme yarıçapı | 23.5 mm |
| Hortum özellikleri | Enerji zincirleri için uygun |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0506 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temiz oda sınıfı | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Ortam sıcaklığı | -30 °C...60 °C |
| Uzunluğa göre ürün ağırlığı | 0.03766 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için |
| Renk | sarı |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Hortum malzemesi | PE |