

Soket FBS-RJ45-PP-GS

Ürün numarası: 552000

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	30 mm
Yükseklik	72 mm
Uzunluk	22 mm
Ürün ağırlığı	60 Gram
Fieldbus arayüzüne ilişkin not	PROFINET
Ethernet kablosu spesifikasyonu	Tip: CAT.5 Tek tel çapı: maks. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7 telli 0,13 - 0,36 mm ² , 1 telli
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV
İzin verilen kablo çapı	5 mm...8 mm
Koruma türü	IP65 IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı nikel kaplı ve altın kaplı