



Döner Silindirçeyrek dönüşlü aktüatör DSM-63-270-CC-FW-A-B

Ürün numarası: 552082

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Sönümleme açısı	17.5 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...240 drc
Dönüş açısı	0 drc...240 drc
Sönümleme	Çift taraflı darbe emici
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	-3 drc
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.6 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. eksenel kuvvet	500 N
Maks. radyal kuvvet	500 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	40 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.5 kgm ²
Ürün ağırlığı	5400 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım