



Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-63-270-FW-A-B

Ürün numarası: 552084

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Dönüş açısı	0 drc...270 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.6 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. eksenel kuvvet	500 N
Maks. radyal kuvvet	500 N
0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik tork	40 Nm
Ürün ağırlığı	4475 g
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım