


Dişli kutusu EMGA-80-P-G3-SAS-70

Ürün numarası: 552192

FESTO

Servo motorlar için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	70 mm
Burulma boşluğu	0,12 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	3:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	85 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,77 kgcm ²
Maks. çıkış torku	136 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	6 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2.100 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	70A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun