


# Redüktör EMGA-120-P-G5-SAS-100

Ürün numarası: 552197

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                        | Değer                  |
|--------------------------------|------------------------|
| Flanş boyutu redüktör          | 120 mm                 |
| Flanş büyüklüğü motor          | 100 mm                 |
| Dönme boşluğu                  | 0.12 drc               |
| Redüktör türü                  | Planet dişli           |
| Redüktör oranı                 | 5:1                    |
| Maks. tahrik devri             | 6500 1/dak             |
| Redüktör çalışma sıcaklığı     | -25 °C...90 °C         |
| LABS uygunluğu                 | VDMA24364-B2-L         |
| Koruma türü                    | IP54                   |
| Sürekli tahrik çıkış torku     | 195 Nm                 |
| Redüktör kütle atalet momenti  | 1.53 kgcm <sup>2</sup> |
| Maks. tahrik çıkış torku       | 312 Nm                 |
| Maks. verimlilik               | 98 %                   |
| Torsiyonel rijitlik            | 12 Nm/arcmin           |
| Ürün ağırlığı                  | 6000 g                 |
| Redüktör tahrik çıkışı arayüzü | 120G                   |
| Redüktör tahrik arayüzü        | 100A                   |
| Malzeme hakkında not           | RoHS uyumlu            |