


Redüktör EMGA-120-P-G3-SAS-140

Ürün numarası: 552198

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	120 mm
Flanş büyüklüğü motor	140 mm
Dönme boşluğu	0.12 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	3:1
Maks. tahrik devri	6500 1/dak
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	115 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	2.63 kgcm ²
Maks. tahrik çıkış torku	184 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Torsiyonel rijitlik	12 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	6000 g
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	120G
Redüktör tahrik arayüzü	140A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu