

Kontrol hattı

NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Ürün numarası: 552254

FESTO



1 13
14 25

Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	570 g
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, Sub-D, 25 kutuplu
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	25
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	25
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	2x vida 4-40 UNC
Elektrik bağlantısı 2	açık uçlu, 26 damarlı
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	26
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	26
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3.9 A
Akım taşıma kapasitesi	3.9 A
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Blendaj	evet
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	Standart
Test koşulları hat	Eğilme yorulma mukavemeti: Festo standardına göre
Min. kablo bükülme yarıçapı	220 mm
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	220 mm
Kablo çapı	10.8 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm

Özellik	Değer
Kablo yapısı	5 x (2 x 0,25 mm ²) + 16 x 0,25 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.25 mm ²
Bağlantı kesiti	0.25 mm ²
Damar uçları	Kablo pabucu Pin kablo pabucu
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...80 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Kalaylı bakır alaşımı nikel kaplı ve altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC