

Filtre regülasyon valfi LFRF-3/4-D-5M-MAXI

Ürün numarası: 552401



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Metal hazne korumalı ve manometreli, filtreleme derecesi 5 µm.
Otomatik su tahliyesi.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	80 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	7.600 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.390 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC