


Regülatör LR-1/8-F

Ürün numarası: 552420

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Diyaframlı regülatör valfi sürekli basınç beslemesi ile
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile
Basınç göstergesi	G1/8 hazırlandı
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...12 bar
Giriş basıncı 1	1 bar...20 bar
Maks. basınç histerezi	0.2 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	420 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	120 g
Montaj türü	Ön panel montajı aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Bakır alaşımı