


# Solenoid valf

## NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-230

Ürün numarası: 552428

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Yapı genişliği	53 mm
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	900 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	Bağlantı plakası
Çalışma gerilimi	230V AC
Çalışma basıncı	2 bar...10 bar
Tasarım	Piston sürgüsü
Gerilme türü	mekanik yay
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Nominal genişlik	7 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısımlabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Manuel kumanda	kilitlemeli
Kontrol türü	pilot kumandalı
Akış yönü	tersine çevrilemez
Kontrol basıncı	2 bar...10 bar
b değeri	0.33
C değeri	3 l/sbar
Kapama anahtarlama süresi	38 ms
Açma anahtarlama süresi	13 ms
Bobin karakteristik değerleri	230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9,0 VA, tutma gücü 7,0 VA
İzin verilen frekans dalgalanmaları	+/- 10%
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C

Özellik	Değer
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--:] uyarınca basınçlı hava
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	335 g
Montaj türü	bağlantı plakasında
Havalandırma açıklığı bağlantı	dahili
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm