



Çabuk Egzost Valfi SE-1/4

Ürün numarası: 552431

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | Çabuk egzoz |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi) | 1700 l/dak |
| Hava verme standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi) | 950 l/dak |
| Çalışma basıncı | 0.5 bar...10 bar |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...75 °C |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Nominal genişlik | 8 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...75 °C |
| Ürün ağırlığı | 250 g |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |