



# Makaralı valf RWB-3-1/8

Ürün numarası: 552432

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	mekanik
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	120 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/8
Çalışma basıncı	3.5 bar...8 bar
Tasarım	Piston yuvası
Nominal genişlik	3.5 mm
Kontrol türü	pilot kumandalı
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	3.1 N
Ürün ağırlığı	160 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı