


# Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-C7-12G-G18-10

Ürün numarası: 552669

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Maks. valf yeri sayısı	10
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Ürün aęırlığı	252 g
Kontrol havası baęlantısı 12	M3
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alařım